


Chuyên gia lọc nước
thông minh **KAROFI**®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC NƯỚC **OPTIMUS PLUS** **O-P1310**



Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của Karofi. Quý khách vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và bảo quản cho những lần sử dụng sau.


1

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Chọn vị trí lắp đặt gần nguồn nước, nguồn điện và thuận tiện cho việc thoát nước thải.
- Nên chọn vị trí lắp đặt tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nơi có nhiệt độ cao.
- Dễ dàng cho thao tác lắp đặt, bảo dưỡng, và thay thế lõi lọc.
- Nguồn nước cấp đầu vào cho hệ thống máy lọc nước phải đạt tiêu chuẩn QCVN02:2009/BYT.
- Không kết nối nguồn nước nóng với máy lọc nước RO.
- Sử dụng điện áp đúng theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)
- Không sử dụng với các ổ điện không đảm bảo an toàn
- Không thao tác với phích cắm khi tay ướt

2

CẤU TẠO



- 1 - Vòi nước
- 2 - Màn hình hiển thị
- 3 - Nút ấn mở nắp đỉnh
- 4 - Khoang chứa đồ
- 5 - Bánh xe sau di chuyển
- 6 - Nguồn điện

- 7 - Đường nước thải tràn
- 8 - Đường nước thải RO
- 9 - Đường nước đầu vào
- 10 - Công tắc van áp thấp
- 11 - Bình áp

- 12 - Van khoá đường nước đầu vào
- 13 - Van khoá bình áp
- 14 - Cụm lõi lọc thô
- 15 - Lõi lọc RO
- 16 - Cụm lõi lọc chức năng

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

TÍNH NĂNG

Công tắc điều khiển van áp thấp	X
Tự động báo thay lõi	X
Hiển thị thời gian hoạt động còn lại của lõi lọc	X
Tự động cảnh báo nước cấp yếu	X
Hiển thị chỉ số TDS ⁽¹⁾ đầu ra	X

HIỂN THỊ

Máy hoạt động liên tục quá 5 giờ không nghỉ	
Lõi lọc số 1 tắc, hoặc nước cấp đầu vào yếu, không ổn định	
Không có nước cấp đầu vào	
Báo lõi lọc phải thay thế	
Hiển thị thời gian hoạt động còn lại	
Hiển thị chỉ số TDS đầu ra	
Cảnh báo TDS đầu ra vượt quá giới hạn cho phép ⁽²⁾	 (3) TDS mặc định <50 ppm

(1) **TDS: Total Dissolved Solids - Tổng lượng chất rắn hoà tan**, là tổng số các ion mang điện tích, bao gồm khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một thể tích nước nhất định, được biểu thị bằng đơn vị mg/L hoặc ppm (phần triệu)

(2) Thiết bị đo TDS được lắp đặt để đo TDS ngay sau màng để đánh giá chất lượng của hệ thống lọc cũng như cảnh báo khi màng hoặc hệ thống lọc gặp vấn đề.

TDS nước ở vòi đã được bổ sung khoáng chất sau các lõi chức năng nên sẽ có chỉ số TDS cao hơn so với nước sau bình áp.

(3) Khuyến cáo chỉ số TDS sau màng ≤ 50 ppm đối với nguồn nước cấp đầu vào đạt tiêu chuẩn QCVN02:2009/BYT.

4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM	O-P1310
Công nghệ	RO - Thẩm thấu ngược
Lưu lượng lọc	20 L/h
Điện áp	220V/ 50Hz
Công suất điện	30W
Dung tích thực bình chứa	~5.5L
Kích thước máy	(310*380*1020) mm
Khối lượng	22.2 Kg

5

THAO TÁC LẤY NƯỚC

Cài đặt vi mạch khi thay lõi:

- B1: Mở khóa phím cảm ứng, sử dụng   di chuyển tới màn hình hiển thị lõi lọc cần thay (quan sát LED nhỏ ).
- B2: Ấn giữ phím  trong 3 giây sẽ có còi kêu báo vào chế độ cài đặt thành công.
- B3: Ấn giữ  trong 3 giây để hoàn thành thao tác cài đặt và quay về màn hình hiển thị.

*Lưu ý: Trường hợp lắp thêm lõi lọc mới thực hiện thao tác tương tự

Lưu ý: Thay thế lõi lọc đúng theo khuyến cáo của nhà cung cấp để đảm bảo hiệu suất và chất lượng nước sau lọc.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG:

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua sản phẩm. Việc không đăng ký bảo hành đúng quy định có thể ảnh hưởng tới quyền lợi bảo hành của Quý khách hàng.

Để đăng ký bảo hành chính hãng, Quý khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn qua **website** (www.karofi.com), hoặc gọi điện lên tổng đài **1900 6418** để được hướng dẫn.

* Thông số có thể thay đổi bởi Nhà sản xuất mà không báo trước

Mọi sự cố vui lòng liên hệ



Tổng đài 1900 6418



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hudland Tower, Lô A-CC7, KDVTH Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84 24) 3 540 9152 | Fax: (84 24) 3 540 9150

Website: www.karofi.com

Mọi sự cố vui lòng liên hệ: 1800 6563

	Người thay đổi	Ngày thay đổi	Nội dung thay đổi
1	Nguyễn Hồng Thái	02/04/2021	Thay đổi dung tích bình áp (từ 6.5 về 5.5).Theo đề xuất của RDS

4006060431 HDSD KAROFI OPTIMUS PLUS O-P1310 v2

Quy cách in ấn : In đen trắng

Chất liệu giấy : OP100

Xác nhận	Họ và Tên	Chữ ký	Ngày tháng	 Chuyên gia lọc nước thông minh
Product	Nguyễn Hồng Thái	/...../.....	
Marketing	Lê Khôi Nguyên	/...../.....	
		/...../.....	